

Rivestimento in balsa da mm. 1,5

CENTINA D'ESTREMITA' IN Balsa DA 2 mm.

Svergolatura di estremità: farla in opera aiutandosi con un tampone di generose dimensioni: controllare che i valori siano gli stessi per la due estremità.

Bordo di entrata in balsa medio 10 X 10 mm.

Longheroni 2 X 6 mm.

CENTINA TIPO IN Balsa DA 2 mm.

Sede per la baionetta in ottone 5 X 6 mm.

Doppi longheroni 2 X 6 (fino alla centina N° 8)

CENTINA N° 3 IN COMPENSATO DA 2 mm.

Bordo di uscita in balsa triangolare duro da mm. 5 X 25

Riempire con balsa da 3 mm. a vena verticale

Doppi longheroni 2 X 6 (fino alla centina N° 10)

CENTINA D'ATTACCO IN COMPENSATO DA 2 mm.

Doppio rivestimento in balsa da mm. 1,5

CENTINE DEL MODELLO 2 X 2 IN GRANDEZZA NATURALE